



Manual de Instalação Rápida
81160 • 81161 • 81162


Principais Características

- Poupança de espaço de secretária, ideal para viajantes
- Funciona na maioria das superfícies, incluindo madeira e plástico
- Novo estilo, último design, para utilizadores de portáteis
O mecanismo de retracção facilita o uso pelos viajantes e utilizadores de portáteis
- Adequada para os utilizadores destros e canhotos, com alívio eficiente da pressão física
- Design básico de 4 botões
- Vida útil super longa
- Resolução de acompanhamento: 800/1600dpi

Aviso de Segurança

- Este produto está em conformidade com as regras de CFC e da CE
- Este produto não possui peças passíveis de reparação. O uso de controlos ou ajustes de procedimentos diferentes dos descritos no manual de utilizador poderá resultar em perigo.

Apresentação das Funções




Cabo Retrátil


1. Esticar o cabo: Vire o rato e abra a tampa na parte posterior. Retire o cabo USB e ajuste ao comprimento pretendido. Certifique-se de que coloca o cabo devidamente no suporte e que fecha a tampa.
2. Retrair o cabo: Abra a tampa. Puxe ligeiramente o cabo USB e a bobina incorporada enrolará automaticamente o cabo.

Resolução Ajustável

Clique no botão DPI para alterar livremente a resolução entre 800dpi e 1600 dpi. (predefinição: 800dpi)



Instalação



Ligue o rato ao computador através da porta USB.