

TERMO DE GARANTIA

A TF 240, tem garantia de 1 (um) ano para defeitos de fabricação a partir da data de aquisição da mesma (data de emissão da nota fiscal).

A garantia perderá a validade se for atestado mau uso, acidentes de qualquer natureza que avariem peças da máquina, utilização de materiais fora de especificações ou manutenção por empresas não autorizadas pela Plastificação & Cia.

A Plastificação & Cia não presta assistência técnica dentro ou fora da garantia no estabelecimento do cliente. A máquina deverá portanto ser encaminhada juntamente com cópia da Nota Fiscal de compra para a Plastificação & Cia mais próxima do cliente para a devida manutenção.

FICHA DE CONTROLE DE GARANTIA

Loja ou revenda onde foi adquirida a Máquina:

Data de compra: _____ Nota Fiscal: _____

Polaseal
Delivery

Suprimento original,
qualidade garantida!!

Pedidos: (11)3462-9784
(71)3489-2206

São Paulo
Rua Caqueto, 247, Sala 02, Penha
São Paulo-SP - CEP 03.607-000
Tel: (11)3462-9784 Fax (11)6647-1911

Bahia
Rua Ana Beatriz Mascarenhas, 209/901, Pituba
Salvador-Ba - CEP 41.810-325
Tel: (71)3489-2206 Tel/Fax (71)3347-2652

www.plastificacao.com.br

Skype: Plastificação
MSN:plastificacao & Cia

Plastificação & Cia.

Tecnologia em plastificação de alta resistência

TF 240 *Pro*



Manual de instruções e termo de garantia

São Paulo

(11) 3462-9784

Salvador

(71) 3489-2206

Belo Horizonte

(31) 4063-9225

Rio de Janeiro

(21) 4063-6886

Brasília

(11) 4063-8118

Atenção!

**LEIA ATENTAMENTE ESSE MANUAL
ANTES DE UTILIZAR A PS 300 PLUS**

(11) 3462-9784 www.plastificacao.com.br (71) 3489-2206

Parabéns,

Você acaba de adquirir a Plastificadora e Poliseladora **TF 240**. Ela é o resultado de 15 anos de pesquisa e desenvolvimento em busca do que há de melhor e mais seguro para oferecer aos nossos clientes. A Plastificação & Cia espera sempre poder superar suas expectativas quanto aos nossos produtos e atendimento.

A **TF 240**, é uma máquina extremamente intuitiva, segura e de fácil operação. Entretanto, existem alguns cuidados e procedimentos que permitirão uma ótima qualidade de plastificação além de aumentar a vida útil de sua PS 300 Plus.

1. Antes de ligar a máquina, verifique no fundo da mesma se a chave de voltagem está corretamente posicionada na tensão de sua rede elétrica. (A Máquina sai por padrão ajustada para 220V), se necessário basta posicionar a chave para 110V.

2. Nunca introduza documentos com menos de 82mm de comprimento ou mais de 230mm de largura.

3. **Sempre introduza na máquina primeiro o lado SELADO DO POLASEAL.** Caso coloque por engano o lado aberto do polaseal acione imediatamente o botão de reversão para que o documento retorne e você possa corrigir a posição.

FUNCIONAMENTO:

Acionando o botão de aquecimento, duas luzes ascenderão. A primeira informa que a máquina está em aquecimento e a terceira avisa que a máquina está ligada. Assim que a máquina atingir a temperatura ideal a luz de aquecimento irá apagar informando que a máquina está pronta para plastificar. Basta então acionar o botão do motor e inserir o documento para plastificá-lo. A Temperatura de operação da máquina já vem regulada de fábrica, não sendo necessários ajustes para a maioria dos materiais trabalhados. Há porém, a possibilidade de regulagem do termostato da máquina através de um pequeno orifício na parte superior da máquina. girando 1mm no sentido horário, você estará aumentando 5°C na temperatura das resistências. Recomendamos que este procedimento, se possível seja acompanhado por um técnico por meio do nosso teleatendimento.

Dê preferência a utilização de materiais originais da Plastificação & Cia. Eles prolongam a vida útil da máquina e garantem plastificações mais duradouras e de melhor acabamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência nominal: 500W

Voltagem: 110/220V

Área útil para plastificação: 230mm

Velocidade: Aproximadamente 60cm / min

Pressão de selagem 85Kg / cm²
