

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN **CENTRIFUGA MAGNETICA RAYTECH'S PARA TERMINADOS**

QUE ES UNA CENTRIFUGA MAGNETICA PARA TERMINADOS?

Las maquinas centrifugas magnéticas Raytech's para terminados son un sistema de diseño completo, impulsado directamente, enfriado con ventilador.

El disco magnético que actualmente gira los pines, esta hecho por muchos imanes poderosos que están colocados precisamente en el disco vaciado. La polaridad alterna esta cambiando constantemente, así permitiendo que el medio se mueva libremente en una solución liquida que esta constantemente cambiando su forma. Esto, combinado con la fuerza centrifuga, permite unos ciclos súper silenciosos y rápidos para permitir una cantidad de aplicaciones.

PRECAUCIONES

- Asegúrese siempre que la unidad esta enchufada en un toma puesto a tierra correctamente.
- No remueva el contenedor de su base al menos que la unidad este apagada.
- Asegúrese siempre que la maquina este apagada antes de colocar las manos dentro de la recamara de trabajo.
- Cuando la maquina no este en uso, remueva el contenedor de la base de la maquina.
- No llene la recamara mas allá de la línea recomendada para evitar que se derrame.
- No coloque artículos que se afecten con el magnetismo como discos de computador, tarjetas de crédito etc. sobre o cerca de su unidad magnética de terminados.
- En modelos de exportación CMF-900 & CMF 1200 Un protector de corriente es obligatorio para evitar picos de alto voltaje que pueden dañar o destruir el circuito. La falta de uso de dicho protector invalidara la garantía si ocurre este problema.
- **NO OPERE** la centrifuga magnética para terminados si usted tiene un marcapasos.

INFORMACION GENERAL ACERCA DE SU CENTRIFUGA MAGNETICA PARA TERMINADOS

La centrifuga magnética para terminados es hoy un método ultra moderno para terminar metales no ferrosos que tengan un alto grado de complejidad con medios desde 0.010 en diámetro y pines de acero inoxidable del tamaño de 0,250. Este nuevo método de terminado fue introducido inicialmente en el mercado de fabricantes de joyería con un éxito tremendo para procesar metales preciosos. Su nueva centrifuga magnética ofrece un contenedor acrílico áspero, una transmisión magnética enfriada por aire, y un año completo de garantía. La propiedad del diseño de la transmisión magnética permite una máxima fuerza centrifuga para el movimiento de los pines y el contenedor para permitir que las partes se agiten dentro de la masa en movimiento. Esta tecnología permite un tiempo de ciclo extremadamente rápido.

SEPARADOR MAGNETICO

El separador magnético Raytech's fue diseñado para una separación fácil de las partes del medio. Ofrecemos dos modelos dependiendo del equipo que usted compro. Simplemente tome el contenedor y colóquelo sobre una mesa. Coloque el separador dentro del contenedor y saque os pines. Libere los pines apretando el gatillo y coloque los pines dentro del recipiente de acrílico

suministrado con cada separador. Una vez los pines son sacados afuera, simplemente saque las piezas afuera del contenedor.

SEPARADOR MAGNETICO (400/600/610).....#23 - 081

SEPARADOR MAGNETICO (900/1200).....#23 - 083

MODELO	HP	AMP	CAPACIDAD DE PINES EN GRAMOS	CAPACIDAD DE ANILLOS	VELOCIDAD VARIABLE	DIAMETRO DEL CONTENEDOR	TIMER	VOLTAJE 115V-60Hz 220V-50Hz	PESO
CMF - 610	1/12	2.5	200	30	SI	150mm	PROGAMABLE	AMBOS	25 Lbs.

DESEMPACANDO SU CENTRIFUGA MAGNETICA PARA TERMINADOS.

Una vez haya desempacado su centrifuga magnética para terminados, usted encontrara