


GARROTS ÉLECTRONIQUES

EGP 1000-20 & 1000-40



FICHE PRODUIT





- 1 garrot 2 voies ou 2 x 2 voies,
- 1 câble d'alimentation,
- 1 batterie,
- 2 (EGP 1000-20) ou 4 (EGP 1000-40) tubes de liaison équipés de raccords CPC,
- 1 manuel d'utilisation.



Les blocs moteurs garrots Spengler EGP 1000-20 et 1000-40 sont des appareils destinés à créer et maintenir l'hémostase en chirurgie orthopédique et traumatique.

Les garrots Spengler EGP 1000-20 et EGP 1000-40 sont exclusivement destinés à être utilisés par des professionnels de santé et doivent être utilisés conformément aux indications.



Modèle deux sorties (1000-20)





Modèle 2 x deux sorties (1000-40)

Classe IIa

GARROT 2 VOIES EGP 1000-20 & GARROT 2 X 2 VOIES EGP 1000-40



Alimentation électrique.

- > deux sorties (1000-20)
- > 2 x deux sorties (1000-40)

Ecran LCD rétroéclairé

Facade lisse pour une désinfection aisée

Boutons tactiles

2 ou 4 voies indépendantes modèle)

(selon

Fonction de sauvegarde des paramètres

Auto test de l'appareil

Calibrage automatique des capteurs de pression

Alarme paramétrable (brassard, pression, batterie, temps écoulé...)

Silencieux: < 60 dB





Spengler S.A.S ZI La Limoise Rue Robert Maréchal 36100 ISS OUDU N FRAN CE

• Tél:+33 (0)4 42 52 89 89

• Fax: +33 (0)4 42 52 89 09

• contact@spengler.fr

• www.spengler.fr



GARR OTSÉ LECTR ON IQUES EG P 1000-20

EG P 1000-20 & 1000-40



CARA CTÉRISTIQUESTE CHNIQUES

			FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1907
	Façade avant	Acier peint	
Présentation	Façade tactile	Polycarbonate	
	Façade arrière	Acier peint	
	Face supérieure	Acier peint	
	Face inférieure	Acier peint	
	Face latérale	Aluminium brossé	
Dimension (hors tout)	Hauteur	240 mm	
	Profondeur	200 mm	
	Largeur	225 mm	
É cran	Rétro-éclairé LCD	110 x 55 mm	
Tensions d'alimentation	AC	100/240V - 50/60Hz	
Cordon secteur		5 m	
Consommation électrique		50 W max.	
Consommation électrique en veille		1 W max.	
Niveau de bruit		inférieur à 60 dB	
Poids (bloc seul)		5,5 kg	
Ct	EGP 1000-20	2 Voies	
Sorties	EGP 1000-40	2 x 2 Voies	
Connectique	connecteurs femelles type CPC (x2 ou 4)		
Pression max.		600 mmHg +/- 10 mmHg	
Plage de pression		De 50 à 600 mmHg +/- 10 mmHg	
Tubes de liaison	Tube spirale (4,5 m de longueur)		
	Connecteur machine type CPC		
	Connecteur brassard type luer lock		
Programmation	Temps	De 0 à 3h	
	Pas	5 min	
	Pression	De 50 mmHg à 600 mmHg	
	Pas	5 mmHg	
GARA NT IE SPENGLER	1 an	Hors consommables	
GARA NT IE LÉ GALE	À vie	Contre tout vice et défaut de fabrication cacl	né
Dimensions du colis	Hauteur	440 mm	
	Profondeur	255 mm	
	Largeur	330 mm	



Modèle	Désignation	Référence
2 voies	EGP 1000-20	553 010
2 x 2 voies	FGP 1000-40	553 011

ACCESSOIRES EN OPTION

Désignation	Référence	
S ocle à roulettes	553 400	
Câble d'alimentation de 5 mètres	553 099	
Tube de liaison spirale bleu ø 4/6 mm - garı	552 912	
Tube de liaison spirale rouge ø 4/6 mm	- garrots EGP 1000	552 922

LA QUALITÉ SPENGLER

Service après-vente

Spengler assure la maintenance et la réparation (contrôles, recalibration, pièces détachées et accessoires).

Garantie

> Garantie légale (art. 1641 et 1648 du Code Civil) : à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat. > Garantie Spengler de 1 an (dans les conditions

> Garantie Spengler de 1 an (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente.



Spengler S.A.S Z I La Limoise R ue R obert Maréchal 36100 ISS OUDU N F R AN CE

- Tél: +33 (0)4 42 52 89 89
- Fax: +33 (0)4 42 52 89 09
- contact@spengler.fr
- www.spengler.fr

